


# T tipi çengelli rakor TCN-M5-PK-4

Ürün numarası: 12432

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR tipi plastik hortumlar için, sızdırmazlık halkalı, dönebilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2,9 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çelik Çinko pres döküm