


Klik rakor NPKA-D-G18-Q6-P10

Ürün numarası: 1243489

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Nominal genişlik	4 mm
Hortum takma derinliği	25,8 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tank yüksekliği	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Çalışma basıncı açıklaması	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	2 Nm
Nominal sıkma torku	1,25 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	4,2 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA66-GF30
Malzeme, vida sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, burç	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR