



PE dönüştürücü VPE-1/8-2N-SW

Ürün numarası: 12595

FESTO

2n-bağlantı pleyti üzerinde.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 60947-5-1
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	Pnömatik-elektriksel basınç çevirici
Mpa işletim basıncı	-0,095 ... 0 MPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Aşırı yük aralığı	1 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkündür
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaktlı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histeresisli eşik değeri
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Seçici anahtar
Anahtarlama noktası	-0,25 bar
Kapama noktası	≤ 0,1 bar
Max. Anahtarlama frekansı	1 Hz
Asgari yük akımı	100 mA
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 ... 250 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 ... 250 V
Endüktif yük için kullanım kategorisi	AC-14 DC-13
Omik yük için kullanım kategorisi	AC-12 DC-12
Elektriksel bağlantı	3 bağlantı teli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Kablo uzunluğu	0,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Bağlantı şekli	2n montaj çerçevesi üzerine geçiş delikli Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş POM Çelik VMQ (silikon)
Malzeme, anahtar kontağı	gümüş
Malzeme, elektrik bağlantısı	Galvaniz kaplı
Malzeme, membran	CR
Ayarlama seçenekleri	Kalıcı olarak atanmış
Koruma sınıfı	IP67
İzolasyon gerilimi	2 kV
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kirlilik sınıfı	3