

# Göstergeli fiş MFLZ-24DC/AC

Ürün numarası: 12610

FESTO

LED' li



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	14 g
Elektriksel bağlantı	Bağlantı şeması, şekil B, EN 175301 803 uyarınca endüstri standardına uygun (11 mm)
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Hat frekansı	0 ... 60 Hz
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 15 %
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA6 kuvvetlendirilmiş