


Yassı silindir EZH-1,5/6,5-10

Ürün numarası: 13009

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 mm
Piston çapı	3 mm eş değer çap
Sönümleme	sönümleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Tasarım	Piston kare piston mili
Konum algılama	Yok
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kare piston mili
Çalışma basıncı	0.3 MPa...0.6 MPa 3 Bar...6 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	3.8 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	1 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	1.7 N
Ürün ağırlığı	4 Gram
Montaj türü	çapraz delikli
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	PA takviyeli