


Adaptör plakası VABA-S6-7-S2-3-P-N1

Ürün numarası: 1302085
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	60 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf bobinlerin max. sayısı	26
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.600 g
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12	1/8 NPT
Yardımcı pilot hava bağlantısı14	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 1	1 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 5	1 1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, plaka	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, vidalar	Çelik Galvaniz kaplı