


Y-otomatik bağlantı QSY-8H-6

Ürün numarası: 130634
★ Standart ürün gamı
geçmeli burçlu.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3,6 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 14 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:...] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün ağırlığı	9,5 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı, giriş hattı	Otomatik nipel QS-8
Pnömatik bağlantı, çıkış	für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik