


# Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) QSSK-10

Ürün numarası: 130640

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	5,4 mm
Onaylı hortum tipi	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
Hortum takma derinliėi	20,7 mm
Montaj pozisyonu	istenildiėi gibi
Tasarım	Bölme
Tank büyüklüėü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
alıřma basıncı tüm sıcaklık aralıėı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralıėı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklıėa baėlı alıřma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364-B1/B2-L
evre sıcaklıėı	-10 ... 80 °C
Ürün aėırlıėı	68 g
Pnömatik baėlantı 1	10 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	10 mm hortum dıř apı için
özme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıėı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik