


# Geçmeli bağlantı CRQS-8-6

Ürün numarası: 130652

FESTO

indirger.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyükük                                  | Standart  |
| Nominal genişlik                         | 3,7 mm  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi  |
| Tasarım                                  | Düz Form  |
| Tank büyüklüğü                           | 1   |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi   |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -0,095 ... 1 MPa  |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı     | -0,95 ... 10 bar  |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı    | -13,775 ... 145 psi   |
| Çalışma basıncı açıklaması               | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 4 - Çok yüksek paslanma   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın                             |
| Çevre sıcaklığı                          | -15 ... 120 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 15 g  |
| Kullanılabilir hatlar                    | PFAN  |
| Pnömatik bağlantı 1                      | 8 mm hortum dış çapı için   |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 6 mm hortum dış çapı için   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                   |
| Malzeme, sökme halkası                   | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                   |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı            | FPM   |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                   |
| Destek halkası malzemesi                 | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik                                   |