

# Hortum Birleřtirme Elemanı QS-8-6-50

Ürün numarası: 130692

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 4.3 mm  |
| Montaj konumu                           | herhangi bir  |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi  |
| Hazne boyutu                            | 50  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 Bar...6 Bar<br>-13.775 000032...87 000032                                   |
| Sıcaklığa baėlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 Bar...14 Bar<br>-13.775 000032...203 000032                                 |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika  |
| İřletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Üreticinin www.festo.com adresindeki beyanı uyarınca su |
| İřletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yaėlı İřletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluėu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4  |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C  |
| Ürün aėırlığı                           | 8.8 Gram  |
| Pnömatik baėlantı 1                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için  |
| Pnömatik baėlantı 2                     | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için  |
| Gevřetme halkası rengi                  | mavi  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                         | PBT   |
| Gevřetme halkası malzemesi              | POM   |
| Hortum contası malzemesi                | NBR   |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alařımlı paslanmaz çelik   |