

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSLV-1/8-8-50

Ürün numarası: 130751

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4.4 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	50
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 Bar...6 Bar -13.775 000032...87 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 Bar...14 Bar -13.775 000032...203 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Üreticinin <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> adresindeki beyanı uyarınca su
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	7 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	23 Gram
Montaj türü	Dış altıgenli içi boş civata
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş R1/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
İçi boş civata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik