


# Çabuk Bağlantı Rakoru QSM-M3-4-100

Ürün numarası: 130776

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Mini  |
| Nominal genişlik                        | 1.1 mm  |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası  |
| Montaj konumu                           | herhangi bir  |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi  |
| Hazne boyutu                            | 100   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 Bar...6 Bar<br>-13.775 000032...87 000032   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 Bar...14 Bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika  |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                            |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C  |
| Nominal sıkma torku                     | 0.48 Nm   |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 55   |
| Ürün ağırlığı                           | 2.4 Gram  |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW8   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış M3  |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için  |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                         | Çelik, nikel kaplama  |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM   |
| Hortum contası malzemesi                | NBR   |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımli paslanmaz çelik   |