


Plastik hortum PUN-CM-8-SW

Ürün numarası: 130816

FESTO

QS-Hortum bağlantıları, poliüretan (Gıda maddelerinin üretimi için izin verilmemiştir) için harici kalibrasyon. Antistatik.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	37 mm
İç çap	5,5 mm
Min. Bükme radyusu	20 mm
Hortum özellikleri	Suitable for energy chains
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Üst yüz direnci	0,01 ... 10 MOhm
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,03527 kg/m
Pnömatik bağlantı	Geçmeli bağlantı dış çapı 8 mm için
Renk	Siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, hortum	TPE-U(PU)