

# Plastik hortum PUN-CM-12-SW

Ürün numarası: 130818

FESTO

QS-Hortum bağlantıları, poliüretan (Gıda maddelerinin üretimi için izin verilmemiştir) için harici kalibrasyon. Antistatik.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer   |
|--|---|
| Dış çap                                    | 12 mm   |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 70 mm   |
| İç çap                                     | 8 mm  |
| Min. Bükme radyusu                         | 30 mm   |
| Hortum özellikleri                         | Suitable for energy chains                                  |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı            | -0,095 ... 1 MPa<br>-0,95 ... 10 bar<br>-13,775 ... 145 psi |
| Üst yüz direnci                            | 0,01 ... 10 MOhm  |
| Kullanım havası                            | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]                 |
| PWIS uygunluğu                             | VDMA24364-B2-L  |
| Çevre sıcaklığı                            | -35 ... 60 °C   |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı               | 0,08107 kg/m  |
| Pnömatik bağlantı                          | Geçmeli bağlantı dış çapı 12 mm için                        |
| Renk                                       | Siyah   |
| Shore sertliği                             | D 52 +/-3   |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, hortum                            | TPE-U(PU)   |