


# Körüklü tutucu DHEB-41-E-D-S-L

Ürün numarası: 1320762

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	41
Körüklerin stroğu	15,5 mm
Tutulacak min. çap	42 mm
Tutulacak maks. çap	54 mm
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu fonksiyonu	Adaptif
Tasarım yapısı	Büzülebilir membran yataklı motion sırası
Yatak	Ana yatak
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Sıfırlama basıncı	< 1 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	≤ 4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. açma süresi	30 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. kapatma süresi	70 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Körüklerin ortalama yerleşim aralığı	1 Mio SP
Etkin yük referans deđeri	1,2 kg
Ürün ağırlığı	280 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Kontra somunlu Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, körük	VMQ (silikon)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama