

# Körüklü tutucu DHEB-12-E-D-E-L

Ürün numarası: 1320767

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Körük stroku	5.5 mm
Tutulacak min. çap	13 mm
Maks. tutulacak çap	17 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Uyarlanabilir
Tasarım	Kasımla membranı zorunlu hareket dizesi
Kılavuz	Temel kılavuz
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	5 Bar...8 Bar
Geriy ayarlama sıfırla	1 Bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	20 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	40 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
körük için ortalama değiştirme aralığı	0.5 scycle
Taşıma kapasitesi kılavuz değeri	0.12 kg
Ürün ağırlığı	17 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Erkek diş ile kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Körük malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı

