


# Körüklü tutucu DHEB-12-E-U-S-L

Ürün numarası: 1320800

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	12
Körüklerin stroğu	5,5 mm
Tutulacak min. çap	13 mm
Tutulacak maks. çap	17 mm
Montaj pozisyonu	istenildiđi gibi
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu fonksiyonu	Adaptif
Tasarım yapısı	Büzülebilir membran yataklı motion sırası
Yatak	Ana yatak
Konum algılama	No
Çalışma basıncı	5 ... 8 bar
Sıfırlama basıncı	< 1 bar
Tutucunun max. çalışma frekansı	≤ 4 Hz
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. açma süresi	20 ms
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) deđerinde min. kapatma süresi	40 ms
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Körüklerin ortalama yerleşim aralığı	1 Mio SP
Etkin yük referans deđeri	0,12 kg
Ürün ağırlığı	18 g
Bağlantı şekli	erkek dişli Kontra somunlu Seçenekler:
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, körük	VMQ (silikon)
Malzeme, muhafaza	Alüminyum eloksal kaplama