

# Otomatik bağlantı rakoru

## QS-B-3/8-12-I-10

Ürün numarası: 132154  
Üretimden kalkacak ürün

İç i altıgen soketli erkek dış.  
İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyük lük	Standart
Nominal genişlik	7,1 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj konumu	İstenildiđi gibi
Tank büyük lükü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	22 Nm
Ürün ağırlığı	33,5 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 12 mm hortum için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik