


# Solenoid bobin

## MSFG-24/42-50/60-DS

Ürün numarası: 13264

FESTO

DIN EN 175301' e göre standart soket için.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                   | Değer   |
|---|---|
| Montaj pozisyonu                          | istenildiği gibi  |
| Anahtarlama konum göstergesi              | hayır   |
| Min. çekme süresi                         | 10 ms   |
| Anahtarlama zamanı                        | 100 %   |
| Güç faktörü cos {phi}                     | 0,7   |
| Karakteristik bobin değerleri             | 24 V DC: 4.5 W<br>42 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9 VA, tutma gücü 7 VA   |
| Müsaade edilebilir frekans dalgalanmaları | +/- 5 %   |
| Müsaade edilir gerilim salınımı           | +/- 10 %  |
| Denizcilik sınıflandırması                | Bkz. sertifika  |
| PWIS uygunluğu                            | VDMA24364-C1-L  |
| Koruma sınıfı                             | IP65  |
| Çevre sıcaklığı                           | -5 ... 40 °C  |
| Maksimum sıkma momenti, soket             | 0,4 Nm  |
| Ürün ağırlığı                             | 55 g  |
| Elektriksel bağlantı                      | Bağlantı şeması Şekil A, EN 175301-803'e göre<br>DIN EN 175301-803 e göre |
| Bağlantı şekli                            | Tırtırlı somunlu  |
| Malzeme hakkında not                      | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, valf bobini                      | Duroplast<br>Bakır<br>Çelik   |
| Malzeme, bobin                            | Bakır   |