


Kartuş QSPLKG20-1/2-U

Ürün numarası: 132860

FESTO

Geçmeli konnektörlü, L-formunda



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	7,8 mm
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	L şekli
Tank büyüküküğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	17 g
Bağlantı şekli	Sabitlenme pimi
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 20 mm
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/2" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	23 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik