



# Sıkıştırma modülü EV-15/40-4

Ürün numarası: 13289

FESTO

Geri gelme fonksiyonlu.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	4 mm
Germe yüzeyi	15x40
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	2 ... 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
CD-0033 uyarınca RSBP sınıflandırması	F5
Çevre sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Ürün ağırlığı	45 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	TPE-U(PU)