


Plastik hortum

PAN-V0-4X0,75-BL

Ürün numarası: 132899

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Dış çap | 6 mm |
| Otomatik bağlantı rakoru için dış çap | 4 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 20 mm |
| İç çap | 2,5 mm |
| Min. Bükme yarıçapı | 10 mm |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 3 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 43,5 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Mineral yağ: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa Su: maks. 90 °C'de maks. 0,3 MPa |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Mineral yağ Su (sıvı, buzsuz) |
| Malzeme alev testi | UL94 V-0 (döküm) |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -30 ... 90 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,0335 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Geçmeli bağlantı dış çapı 4 mm için |
| Renk | mavi |
| Shore sertliği | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | Polyamid 12 PVC-P |