

# Otomatik bağlantı rakoru

## QSM-M5-4-I-R-100

Ürün numarası: 132917

FESTO

İçer altıgen soketli erkek dış.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Mini
Nominal genişlik	2,5 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz form, yuvarlak gevşetme halkası
Tank büyüklüğü	100
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-0,095 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	-13,775 ... 87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal sıkma torku	1,33 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 20 %
Ürün ağırlığı	3 g
Bağlantı şekli	Alyan anahtar SW2,5
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış M5
Pnömatik bağlantı 2	4 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik