

Plastik hortum PUN-H-2X0,4-RT

Ürün numarası: 133040

FESTO

Gıda sektörü için uygun (hidrolize dayanıklı).



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Dış çap | 2 mm |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 8 mm |
| İç çap | 1,2 mm |
| Min. Bükme radyusu | 5 mm |
| Kullanım talimatları | TPE-U Ether basiert |
| Hortum özellikleri | Suitable for energy chains |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 6 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Temizlik seviyesi | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir. Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Çevre sıcaklığı | -35 ... 60 °C |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı | 0,0024 kg/m |
| Pnömatik bağlantı | Fiş bağlantısı için dış çap 2 mm |
| Renk | kırmızı |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, hortum | TPE-U(PU) |