


# Otomatik bağlantı rakoru NPQP-D-R38-Q12-FD-P10

Ürün numarası: 133049

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                       |
|--|---|
| Büyükölçü                                | Standart                                    |
| Nominal genişlik                         | 7,2 mm                                      |
| Tasarım                                  | Düz Form                                    |
| Tank büyükölçü                           | 10  |
| Tasarım yapısı                           | İtme/çekme prensibi                         |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı          | -0,95 ... 10 bar                            |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün                  |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 4 - Çok yüksek paslanma                     |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364 Zon III                           |
| Gıdalar için güvenli                     | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın       |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 60 °C                               |
| Ürün ağırlığı                            | 12 g  |
| Bağlantı şekli                           | Altıgen köşe SW22                           |
| Pnömatik bağlantı 1                      | Erkek dış R3/8                              |
| Pnömatik bağlantı 2                      | 12 mm hortum dış çapı için                  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                |
| Malzeme, muhafaza                        | PP  |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı        | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik             |