

# Çabuk Bağlantı Rakoru NPQP-D-R12-Q12-FD

Ürün numarası: 133050

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                               | Değer   |
|---------------------------------------|---|
| Boyut                                 | Standart                                      |
| Nominal genişlik                      | 7.2 mm  |
| Tasarım                               | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi              |
| Hazne boyutu                          | 1   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı       | -0.95 Bar...10 Bar                            |
| İşletim ortamı                        | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün                          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK           | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet         |
| LABS uygunluğu                        | VDMA24364 Zone III                            |
| Gıdaya uygunluk                       | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi          |
| Ortam sıcaklığı                       | -20 °C...60 °C                                |
| Ürün ağırlığı                         | 12 Gram                                       |
| Montaj türü                           | Dış altıgen SW22                              |
| Pnömatik bağlantı 1                   | Erkek dış R1/2                                |
| Pnömatik bağlantı 2                   | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için             |
| Malzeme hakkında not                  | RoHS uyumlu                                   |
| Gövde malzemesi                       | PP  |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi   | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik               |