


L diřli baęlantı

NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10

Ürün numarası: 133065

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|---|
| Büyükölük | Standart |
| Nominal genişlik | 4,8 mm |
| Tasarım | L řekli, ek uzunlamasına soketli baęlantı |
| Tank büyükölüęü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklıęı | -20 ... 60 °C |
| Ürün aęırlıęı | 11 g |
| Baęlantı řekli | Altıgen köře SW14 |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diř R1/8 |
| Pnömatik baęlantı 2 | 8 mm hortum diř çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PP |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik |