


# Y diřli baęlantı

## NPQP-Y-R14-Q8-FD-P10

Ürün numarası: 133086

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	4,5 mm
Tasarım	Y řekli
Tank büyükükü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklıkbaęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün aęırlığı	12 g
Baęlantı řekli	Altıgen köşe SW14
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R1/4
Pnömatik baęlantı 2	8 mm hortum diř çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik