


Y diřli baęlantı NPQP-Y-R12-Q12-FD

Ürün numarası: 133090

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	6,2 mm
Tasarım	Y Őekli
Tank büyükölüęü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Ürün aęırlıęı	30 g
Baęlantı Őekli	Altıgen köşe SW22
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R1/2
Pnömatik baęlantı 2	12 mm hortum diř çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik