


Geçmeli bağlantı NPQP-D-Q8-E-FD-P10

Ürün numarası: 133093

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükölük | Standart |
| Nominal genişlik | 7 mm |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyükölüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 - Çok yüksek paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 8 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | 8 mm hortum dış çapı için |
| Pnömatik bağlantı 2 | 8 mm hortum dış çapı için |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PP |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |