


Perde geiş rakoru (abuk baėlantılı) NPQP-H-Q12-E-FD

Ürün numarası: 133104

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Deėer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	7,8 mm
Tasarım	Bölme
Tank büyükölüėü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
Sıcaklıėa baėlı alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınlı hava [7:::]
alıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaėlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - ok yüksek paslanma
PWIS uygunluėu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
evre sıcaklıėı	-20 ... 60 °C
Ürün aėırlıėı	30,4 g
Pnömatik baėlantı 1	12 mm hortum dıř apı için
Pnömatik baėlantı 2	12 mm hortum dıř apı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, somun	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik