



Akış kontrolü/susturucu VFFK-C-K-R14-P

Ürün numarası: 133143

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Susturuculu egzost kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	R1/4
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Normal debi 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	0 ... 420 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Malzeme, susturucu parçası	PE
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, ayar vidası	Nikel kaplı pirinç