


# Geçmeli bağlantı NPQP-D-Q10-Q8-FD

Ürün numarası: 133169

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	6,5 mm
Tasarım	Düz Form
Tank büyükölüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	12 g
Pnömatik bağlantı 1	10 mm hortum dış çapı için
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik