


# T geçmeli bağlantı NPQP-T-Q12-E-FD

Ürün numarası: 133176

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Tasarım	T-Formlu
Tank büyükölçü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	30 g
Pnömatik bağlantı 1	12 mm hortum dış çapı için
Pnömatik bağlantı 2	12 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PP
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik