

Fren direnci CACR-LE2-100-W500

Ürün numarası: 1336615

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	500
Montaj konumu	serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci pals enerjisi	2000 Ws
780 V'ta fren direnci pals enerjisi.	1800 Ws
%35 ED ve 20°C'de performans	500 W
Nominal güç fren direnci	200 W
380 V'ta nominal güç fren direnci	150 W
780 V'ta nominal güç fren direnci.	120 W
Direnç değeri	100 Ohm
Ruhsat	c CSA us (OL) c UL us - Tanınan (OL)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	550 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu