


Frenleme direnci CACR-KL2-33-W2400

Ürün numarası: 1336619

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	600
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	21.600 Ws
780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	21.600 Ws
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	3.600 W
Anma gücü, fren direnci	1.440 W
380 V'ta fren direnci nominal güç	1.440 W
780 V'ta fren direnci nominal güç	1.440 W
Direnç değeri	33 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	8.000 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun