

# Bağlama kovanı EAMH-60-6-C18.1-P

Ürün numarası: 1354095

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	1.57 000065
Ürün ağırlığı	44 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu