


Sıkıştırma burcu EAMH-60-6.35-C18.1-P

Ürün numarası: 1354096

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	60
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	1,56 kgmm ²
Ürün ağırlığı	43 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun