


Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DRRD-25-180-FH-Y9A

Ürün numarası: 1360248

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	25
Sönümlleme açısı	79 drc
Dönüş açısı ayar aralığı her iki tarafta	+10 /-190 derece
Dönüş açısı	180 drc
Sönümlleme	dahili normal hidrolik sönümlleme
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kremayer/pinyon
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 Bar...10 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	5.15 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.15 000019
Ürün ağırlığı	1358 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: geçiş deliği ile dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı