


Hassas filtre PFML-186-HP3-AST

Ürün numarası: 1364705

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	L
Boyut	186
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	0.01 µm
Su tahliye	manuel
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 Bar...50 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [2:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [1:4:2] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	10220 l/min
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	3406 l/min
Filtre verimliliği	99.99998 %
Maks. yoğuşma miktarı	200 cm ³
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Montaj türü	Hat kurulumu
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ürün ağırlığı	17900 Gram

Özellik	Değer
Hacim	3