


montaj braketi PAML-MB-90-HP3

Ürün numarası: 1367323

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	90
Nominal çap DN	36
Seri	L
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, modül bağlantıları	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, vidalar	Paslanmaz çelik
Malzeme, braket	İşlenmiş alüminyum alışımlı