



# Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSM-12-270-HD-A-B

Ürün numarası: 1369110

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                      | Değer   |
|--|---|
| Boyut  | 12  |
| Dönüş açısı                                  | 0 drc...270 drc                               |
| Montaj konumu                                | herhangi bir                                  |
| Çalışma şekli                                | çift etkili                                   |
| Tasarım                                      | Döner kanat                                   |
| Konum algılama                               | yaklaşım sensörü için                         |
| Çalışma basıncı                              | 0.3 MPa...1 MPa<br>3 Bar...10 Bar             |
| Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1.5 hz  |
| İşletim ortamı                               | ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                  | 0 - korozyona maruziyet yok                   |
| LABS uygunluğu                               | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Ortam sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C                                |
| Maks. eksenel kuvvet                         | 180 N   |
| Maks. radyal kuvvet                          | 200 N   |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork       | 1.25 Nm                                       |
| Ürün ağırlığı                                | 375 Gram                                      |
| Montaj türü                                  | dışı dış ile                                  |
| Pnömatik bağlantı                            | M5  |
| Malzeme hakkında not                         | RoHS uyumlu                                   |
| Tahrik mili malzemesi                        | Çelik<br>nikel kaplı                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi            | TPE-U(PU)                                     |
| Gövde malzemesi                              | Dövme alüminyum alaşım                        |