



Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSM-16-270-P1-HD-A-B

Ürün numarası: 1369117

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Sönümlleme açısı	9 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...246 drc
Dönüş açısı	0 drc...246 drc
Sönümlleme	sabit durdurmalı esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	-6 drc
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.3 MPa...1 MPa 3 Bar...10 Bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. aksenal kuvvet	290 N
Maks. radyal kuvvet	300 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	2.5 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.03 000019
Ürün ağırlığı	700 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım