



# Döner aktüatör

## DSM-40-270-P1-HD-A-B

Ürün numarası: 1369120

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik  | Değer   |
|--|---|
| Büyükölük  | 40  |
| Yastıklama açısı                                       | 6,5 deg   |
| Dönme açısı ayarlama aralığı                           | 0 ... 240 deg   |
| Dönme açısı  | 0 ... 240 deg   |
| Yastıklama   | P1: İki uçta durdurucu esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Montaj pozisyonu                                       | istenildiği gibi  |
| Hassas ayar  | -6 deg  |
| Çalışma şekli  | çift etkili   |
| Tasarım yapısı   | Döner kanat   |
| Konum algılama   | Yaklaşım sensörü için                                       |
| Mpa işletim basıncı                                    | 0,2 ... 1 MPa   |
| Çalışma basıncı  | 2 ... 10 bar  |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde maks. dönme frekansı | 1,5 Hz  |
| Kullanım havası  | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]                |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK                | 0 - Paslanma yok  |
| PWIS uygunluğu   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çevre sıcaklığı  | -10 ... 60 °C   |
| Max. yanal kuvvet                                      | 950 N   |
| Max. radyal kuvvet                                     | 1.200 N   |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik tork          | 20 Nm   |
| Müsaade edilen kütle atalet momenti                    | 0,105 kgm <sup>2</sup>                                      |
| Ürün ağırlığı  | 4.100 g   |
| Bağlantı şekli   | Dişi dişli  |
| Pnömatik bağlantı                                      | G1/8  |
| Malzeme hakkında not                                   | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, tahrik mili                                   | Çelik<br>Nikel kaplı  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları                       | TPE-U(PU)   |
| Malzeme, muhafaza                                      | İşlenmiş alüminyum alışımlı                                 |