



Döner Silindirlçeyrek dönüslü aktüatör DSM-63-270-P1-HD-A-B

Ürün numarası: 1369121

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	63
Sönümlleme açısı	6 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...240 drc
Dönüş açısı	0 drc...240 drc
Sönümlleme	sabit durdurmalı esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	-6 drc
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1 MPa 2 Bar...10 Bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. eksenel kuvvet	1300 N
Maks. radyal kuvvet	1600 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	40 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.45 000019
Ürün ağırlığı	6600 Gram
Montaj türü	dişi diş ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım