


# Vantuz VAS-30-1/8-SI-B

Ürün numarası: 1377752

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	1.9 mm
Nominal genişlik	3 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	1.29 cm <sup>3</sup>
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-0.07 MPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-40 °C...200 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	31 N
Ürün ağırlığı	5 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	G1/8
Renk	şeffaf
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	VMQ (silikon)