



Basmalı valf

K/O-3-PK-3

Ürün numarası: 13793

FESTO

Nominal çap 3 hortum için nipel bağlantılı. Buton üzerinden tetikleme.
Bağlantıların şekline göre normalde açık veya normalde kapalı fonksiyonu.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 açık/kapalı, tek durumlu
Standart nominal debi	80 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Piston oturtmalı
Nominal genişlik	2,5 mm
Kumanda şekli	direkt
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Normalde kapalı durumda tetikleme kuvveti	24 N
Normalde açık durumda tetikleme kuvveti	17 N
Ürün ağırlığı	20 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	PK-3
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Pnömatik bağlantı 3	PK-3
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Plastik