



Parmak kollu valf

TH/O-3-PK-3

Ürün numarası: 13794

FESTO

Nominal çap 3 hortum için nipel bağlantılı. Bağlantıların şekline göre normalde açık veya normalde kapalı fonksiyonu.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Valf fonksiyonu | 3/2 açık/kapalı, tek durumlu |
| Standart nominal debi | 80 l/min |
| Çalışma basıncı | 0 ... 8 bar |
| Tasarım yapısı | Piston oturtmalı |
| Nominal genişlik | 2,5 mm |
| Kumanda şekli | direkt |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::] |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Normalde kapalı durumda tetikleme kuvveti | 8 N |
| Normalde açık durumda tetikleme kuvveti | 6 N |
| Ürün ağırlığı | 18 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli |
| Pnömatik bağlantı 1 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | PK-3 |
| Pnömatik bağlantı 3 | PK-3 |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Plastik |