


# Vantuz VASB-100-1/4-SI-B

Ürün numarası: 1382277

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                  | Değer  |
|--|--|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü            | 15.5 mm  |
| Nominal genişlik                         | 4 mm   |
| Vantuz çapı                              | 100 mm   |
| Vantuz hacmi                             | 128 cm <sup>3</sup>  |
| Bağlantı konumu                          | üst  |
| Montaj konumu                            | herhangi bir   |
| Vantuz biçimi                            | 1,5'lu yuvarlak körük  |
| Çalışma basıncı                          | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 Bar...0 Bar<br>-13.775 000032...0 000032 |
| Nominal çalışma basıncı                  | -0.07 MPa<br>-0.7 Bar<br>-10.15 000032                               |
| İşletim ortamı                           | ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava                      |
| Korozyon direnci sınıfı KBK              | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                  |
| LABS uygunluğu                           | VDMA24364 Zone III   |
| Gıdaya uygunluk                          | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi                                 |
| Ortam sıcaklığı                          | -40 °C...200 °C  |
| Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti | 395 N  |
| Ürün ağırlığı                            | 132 Gram   |
| Montaj türü                              | vakum bağlantısı üzerinden   |
| Vakum portu                              | G1/4   |
| Renk                                     | şeffaf   |
| Shore sertliği                           | 60 +/- 5   |
| Vida dişli muylu malzemesi               | Dövme alüminyum alaşım   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS uyumlu  |
| Vantuz malzemesi                         | VMQ (silikon)  |