



Vantuz

VAS-100-1/4-SI-B

Ürün numarası: 1386376

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Vantuz yükseklik kompanzatorü | 3,5 mm |
| Nominal genişlik | 4 mm |
| Vantuz çapı | 100 mm |
| Vantuz hacmi | 33,5 cm ³ |
| Bağlantının yönü | üstte |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Emme vantuzu şekli | yuvarlak düz |
| Mpa işletim basıncı | -0,095 ... 0 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nominal çalışma basıncı | -0,07 MPa -0,7 bar |
| Nominal çalışma basıncı (psi) | -10,15 psi |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:::] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çevre sıcaklığı | -40 ... 200 °C |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 464 N |
| Ürün ağırlığı | 116 g |
| Bağlantı şekli | Vakum portu üzerinden |
| Vakum bağlantısı | G1/4 |
| Renk | saydam |
| Shore sertliği | 60 +/- 5 |
| Malzeme, vida dişli tapa | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, vantuz | VMQ (silikon) |